


LABOREXIN OY

Lasinpuhaltamo Siljander

AUTOMATTIPIPETIT OPTIFIX, BASIC-MALLI

Sopii hapoille, alkaali- sekä suolaliuoksille, kolmella adapterilla GL 38, GL40 ja GL45, kahdella pte-letkulla, kärkiputkella, ilman pulloa, kestää steriloinnin

Tuotenumero	Tilavuus	Ast.jako	Kierreadapterit
67101080.27	0,4 - 2 ml	0,1 ml	GL40 / GL45
67101080.33	1 - 5 ml	0,1 ml	GL40 / GL45
67101080.38	2 - 10 ml	0,2 ml	GL40 / GL45
67101080.44	6 - 30 ml	0,5 ml	GL40 / GL45
67101080.48	10 - 50 ml	1,0 ml	GL40 / GL45
67101080.51	20 - 100 ml	2,0 ml	GL40 / GL45
67101080.53	40 - 200 ml	5,0 ml	GL40 / GL45
67101080.56	60 - 300 ml	5,0 ml	GL40 / GL45
67101080.58	100 - 500 ml	5,0 ml	GL40 / GL45



SAATAVANA MYÖS MALLIT:

OPTIFIX SOLVENTS - Sopii orgaanisille liuoksille sekä Teflonia turvottaville liuoksille

OPTIFIX SAFETY - Sopii erityisesti vahvoille savuaville hapoille (paitsi HF), aromaattisille

OPTIFIX HF - Sopii erityisesti Fluorivetyhapolle aineille, (esim. Bromi)

PULLOT OPTIFIX ANNOSTELIJOIHIN

Ruskeaa lasia, 4-kulmainen, ISO-kierteellä


Tuotenumero	Tilavuus	Malli	Kierre
67101.082.55	250 ml	4-kulm.	GL32
67101.082.59	500 ml	4-kulm.	GL32
67101.082.61	1000 ml	4-kulm.	GL45
67101.082.64	2500 ml	4-kulm.	GL45



PULLOT OPTIFIX ANNOSTELIJOIHIN

Kirkasta lasia, pyöreä malli, asteikolla

Tuotenumero	Tilavuus	Kierre
26321100-04	250 ml	GL45
26321100-06	500 ml	GL45
26321100-08	1000 ml	GL45
26321100-10	2000 ml	GL45
26321100-12	5000 ml	GL45
26321100-14	10000 ml	GL45



Holkkitie 14, PL 224, 00811 Helsinki

Puh. 09-780 633, Fax. 09-781 393

E-mail: laborexin@laborexin.fi www.laborexin.fi