


SENTEK pH-ELEKTRODIT

SENTEK



Tuote-numero	pH-alue	Lämpötila-alue °C	Referenssi tyyppi	Mittapään materiaali	Mitat	Yhdist. elektrod i	Kuoren materiaali	Käyttö-tarkoitus
P10	0-14	0 + 80	-	-	12x120mm	ei	lasia	Yleiskäyttö
P11*)	0-14	0 + 80	AgCl	Keraam.	12x120mm	kyllä	lasia	Nesteet
P12	0-14	0 + 80	AgCl	Keraam.	6x150/70mm	kyllä	lasia	Nesteet
P13	0-14	0 + 80	AgCl	Keraam.	4,5x90/70mm	kyllä	lasia	Nesteet
P14	0-14	0 + 60	AgCl	Teflon	12x120mm	kyllä	epoksia	Yleiskäyttö
P15	0-11	0 + 50	HgCl	Keraam.	12 x120mm	kyllä	lasia	Alh.johtok.vedet
P16	0-14	0 + 50	HgCl	Keraam.	6x90/70mm	kyllä	lasia	Tris
P17	0-14	0 + 80	AgCl	Teflon	12x120mm	kyllä	lasia	Pintamittauksiin
P18	0-14	0 + 80	AgCl	Keraam.	12x120mm	kyllä	lasia	Massat

*) Saatavana myös vahvistetulla päällä P11-ROD

Elektrodit on varustettu BNC-liittimellä ja n. metrin mittaisella kaapelilla. Liittimet lähes kaikkiin pH-mittarimerkkeihin. Saatavana myös teollisiin tarkoituksiin.

LABOREXIN OY

Holkkitie 14, PL 224, 00811 Helsinki

Puh. 09-780 633, Fax. 09-781 393

E-mail: laborexin@laborexin.fi

www.laborexin.fi