

# LABOREXIN OY

## Lasinpuhaltamo Siljander

### MIKROSENTRIFUUGIPUTKET / TREFF

Korkealaatuista cadmium-vapaata polypropyleniä  
ISO 9001:2000 mukaisia

#### ClickFit Mikroputket

Tuotenumero	Tilavuus	Väri	Pakk.koko kpl
7896.7514.9	1.5 ml	väritön	1000 / 12000
7896.7514.2	1.5 ml	rosa	1000 / 12000
7896.7514.4	1.5 ml	keltainen	1000 / 12000
7896.7514.5	1.5 ml	vihreä	1000 / 12000
7896.7514.6	1.5 ml	sininen	1000 / 12000
7896.7514.0	1.5 ml	musta	1000 / 12000

#### ClickFit Mikroputket


Tuotenumero	Tilavuus	Väri	Pakk.koko kpl
7896.9329.9	2 ml	väritön	500 / 10000
7896.9329.2	2 ml	rosa	500 / 10000
7896.9329.4	2 ml	keltainen	500 / 10000
7896.9329.5	2 ml	vihreä	500 / 10000
7896.9329.6	2 ml	sininen	500 / 10000

#### ClickFit Mikroputket, erittäin läpinäkyvä


Tuotenumero	Tilavuus	Väri	Pakk.koko kpl
7896.8185.9	0.5 ml	väritön	500/25000
7896.7811.8	2 ml	väritön	1000/12000

#### ClickFit Rnase ja Dnase-vapaat, erittäin läpinäkyvä

Tuotenumero	Tilavuus	Väri	Pakk.koko kpl
7896.8185.9.03	0.5 ml	väritön	500/20000
7896.8185.9.04	2 ml	väritön	100/4000
7896.7811.9.03	1.5 ml	väritön	1000/10000
7896.7811.9.04	1.5 ml	väritön	100/1600



**Autoklavointi +121 °C, 20 min., kestävät sentrifuugin  
38,000 g asti, lämpötilan sieto - 190 °C - +121 °C**



**ClickFit: takaa kannen kiinnipysymisen  
kuumennuksenkin aikana**

**Ei teräviä reunoja  
TreffLab logo laadun takeena  
Asteikko kyljessä  
Erinomainen pinnantasaisuus,  
Täysin sileä, pyöristetty pohja  
Kirjoituskentät tulpassa ja putkessa  
Tulpan reunaa jatkettu avaamisen  
helpottamiseksi**



Holkkitie 14, PL 224, 00811 Helsinki  
Puh. 09-780 633, Fax. 09-781 393  
E-mail: [laborexin@laborexin.fi](mailto:laborexin@laborexin.fi) [www.laborexin.fi](http://www.laborexin.fi)