

LABOREXIN OY
Lasinpuhaltamo Siljander

**Mittalasisit korkea malli, PPR-muovia, autoklavointi-
kelpoinen, kiinteä asteikko muotista, läpikuultava, Kartell**

Tuote- numero	Tilavuus ml	Nume- rointi	Asteikko- jako ml	Tarkkuus ml	Ulko Ø mm	Korkeus mm
451075	10	2	0,2	+/- 0,2	13,5	140
451077	25	5	0,5	+/- 0,5	18	195
451078	50	10	1	+/- 1,0	25,5	199
451079	100	10	1	+/- 1,0	30,5	249
451080	250	20	2	+/- 2,0	41,5	315
451081	500	50	5	+/- 5,0	55	361
451082	1000	100	10	+/- 10,0	66	439
451094	2000	200	20	+/- 20,0	84	531



**Mittalasisit korkea malli, PMP-(TPX)-muovia, kestää +170°C
kiinteä asteikko muotista, läpinäkyvä, Kartell**

Tuote- numero	Tilavuus ml	Nume- rointi	Astikko- jako ml	Tarkkuus	Ulko Ø mm	Korkeus mm
451570	10	2	0,2	ml	13,5	139
451571	25	5	0,5	+/- 0,5	18,5	195
451572	50	10	1	+/- 1,0	26	199
451573	100	10	1	+/- 1,0	31	249
451574	250	20	2	+/- 2,0	41,5	315
451575	500	50	5	+/- 5,0	55	361
451576	1000	100	10	+/- 10,0	66	438
451577	2000	200	20	+/- 20,0	84	531



**Mittalasisit korkea malli, PPR-muovia, autoklavointi-
kelpoinen, sininen painettu asteikko, läpikuultava, Kartell**

Tuote- numero	Tilavuus	Nume- rointi	Asteikko- jako ml	Tarkkuus ml	Ulko Ø mm	Korkeus mm
452560	ml					
452561	25	5	0,5	+/- 0,5	18	195
452562	50	10	1	+/- 1,0	25,5	199
452563	100	10	1	+/- 1,0	30,5	249
452564	250	20	2	+/- 2,0	41,5	315
452565	500	50	5	+/- 5,0	55	361
452566	1000	100	10	+/- 10,0	66	439
452567	2000	200	20	+/- 20,0	84	531



LABOREXIN OY
Lasinpuhaltamo Siljander

Puh. +358-9-780 633

Fax. 0358-9-781 393

www.laborexin.fi

laborexin@laborexin.fi

[etunimi.sukunimi\(at\)laborexin.fi](mailto:etunimi.sukunimi(at)laborexin.fi)